

HW Pickardt

**Numeratory udarowe, Wysokość czcionki: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085471 4
GTIN	4250191110354
Klasa artykułu	08W

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne narzędzie do wybijania sygnatur ciągów numerowych. Opracowane z myślą o największych obciążeniach. Z blokadą trzpienia. Wszystkie części nikiowane galwanicznie. Kółka z 11 segmentami = znaki 0–9 i spacja. W kasetce z tworzywa sztucznego.

**Zastosowanie:**

Do zmiennego numerowania materiałów o **wytrzymałości do 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**wskazówka:**

Inne wersje znaczników, jak np. z automatycznym przestawianiem albo z inną wysokością czcionki, są dostarczane na zamówienie.

**Opis techniczny**

szerokość kółka = szerokość znakowania	3 mm
maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej	1500 N/mm <sup>2</sup>
szerokość znakowania	23 mm
wysokość pisma	4 mm

liczba miejsc	8
Rodzaj produktu	Numeratory udarowe

---

## Akcesoria

Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
--	-------------