

SWISS TOOLS

**Noże neutralne, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A:  
6315-130HPmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320075 6315-130HP
GTIN	2050001772572
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.  
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

**Opis techniczny**

wielk. płytki	15
wymiar A długości wysięgu	130 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
części zamienne	P06
Ø chwytu	63 mm
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	neutralne
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01