

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0810/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
wysokość mocowania L ₂	9 mm
Szerokość szyjki L ₄	8,4 mm
Przesunięcie osi L ₃	6,4 mm
kod ISO uchwytu	A0810H SDQCR/L07
długość całkowita L	100 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
długość główki L ₁	22,4 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	12,5 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
głębokość użytkowa T	3 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500