

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 1012/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	A1012K SDQCR/L07
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min}$ .	15,5 mm
długość główki $L_1$	27,5 mm
Szerokość szyjki $L_4$	10,7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	125 mm
głębokość użytkowa T	4 mm
Ø chwytu $D_s$	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500