

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 1216/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 1216/07 mm kod ISO uchwytu: A1216M SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	16 mm
długość główki L_1	39,5 mm
kod ISO uchwytu	A1216M SDQCR/L07
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
szerokość szyjki	12 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	150 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
wysokość mocowania L_2	15 mm

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8