

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0810/07 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 0810/07 mm kod ISO uchwytu: A0810H SDQCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 6,4 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

## Opis techniczny

wysokość mocowania $L_2$	9 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm
długość główki $L_1$	22,4 mm
śruby mocujące	269028 7
szerokość szyjki	8,4 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A0810H SDQCR/L07
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
Przesunięcie osi $L_3$	6,4 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
wielk. płytki	7 mm

głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8