

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 1012/07 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 1012/07 mm kod ISO uchwytu: A1012K SDQCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

## Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
kod ISO uchwytu	A1012K SDQCR/L07
$\varnothing$ chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
szerokość szyjki	10,7 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
długość główki $L_1$	27,5 mm

głębokość użytkowa T	4 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500