



Hełmy ochronne Cross® Electric, kolor: YELLOW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097804 YELLOW
GTIN	4017765077921
Klasa artykułu	09K

Opis

Wykonanie:

Kształt prosty.

Hełm ochronny z wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa specjalnego (PP) zapewniający niezawodną ochronę przed porażeniem prądem o napięciu **do 1000 V AC** (lub 1500 V DC). Właściwości zabezpieczające do -20°C. Z zapięciem przekręcanym umożliwiającym idealne dopasowanie wyposażenia wewnętrznego do rozmiaru głowy; nadaje się również do wykonywania prac nad głową. Opaska przeciwpotna wykonana z innowacyjnego materiału zawierającego cynk, który chroni skórę i ułatwia gojenie się ran.

- **taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości,**
- **bez uchwytu,**
- **opaska przeciwpotna Wellvitex® Z+,**
- **kształt prosty,**
- **z zapięciem przekręcanym.**

Zastosowanie:

Elektrownie, przedsiębiorstwa miejskie, zakłady z instalacjami wysokiego napięcia, kolejnictwo, przemysł chemiczny, prace prowadzone przez elektryków.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Pasuje do :

Wizjer chroniący przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego nr 097836 można połączyć z hełmem za pomocą adaptera wielofunkcyjnego nr 097831.

Właściwości hełmu: izolacja elektryczna

Materiał skorupy hełmu: PP

z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

wielk.: 53 - 61 cm

masa: 395 g

Opis techniczny

masa	395 g
wielk.	53 - 61 cm
z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
kolor	YELLOW
Seria	MFA-Tech
Właściwości hełmu	izolacja elektryczna
Materiał skorupy hełmu	PP
norma	DIN EN 397
norma	DIN EN 50365

Akcesoria

Para adapterów do hełmu MFA Duro Oznaczenie producenta MFA	097831 MFA
Wizjer przezroczysty ArcShield materiał szkła PC	097836 PC