

SWISS TOOLS

**Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/12HP mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320315 63/12HP
GTIN	2050001773012
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN..1204..

części zamienne: P01

**Opis techniczny**

wielk. płytki	12
części zamienne	P01
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN..1204..
rozstaw końcówek osi f	45 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	80 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm

Ø chwytu	63 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Seria	Noże
uchwyt	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
przykład zastosowania	Toczenie poprzeczne
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Akcesoria

Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04

Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04