

SWISS TOOLS

Noże neutralne, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 6312-130HP mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 320065 6312-130HP |
| GTIN | 2050001773159 |
| Klasa artykułu | 36D |

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 130 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN..1204..

części zamienne: P01

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------|
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CN..1204.. |
| wymiar A długości wysięgu | 130 mm |
| części zamienne | P01 |
| wielk. płytki | 12 |
| Ø chwytu | 63 mm |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | neutralne |
| Seria | Noże |
| uchwyt | HSK-T |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | neutralne |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-3 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kąt ustawienia κ | 50 stopni |
| przykład zastosowania | Toczenie poprzeczne |
| przykład zastosowania | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy |

Akcesoria

| | |
|--------------------------------|------------|
| Dźwigienki nr 4 typ P01 | 320612 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P01 | 320611 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P02 | 320611 P02 |
| Podkładki nr 1 typ P01 | 320610 P01 |
| Podkładki nr 1 typ P04 | 320610 P04 |
| Podkładki nr 1 typ P05 | 320610 P05 |
| Dźwigienki nr 4 typ P02 | 320612 P02 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P02 | 320618 P02 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P06 | 320611 P06 |
| Podkładki nr 1 typ P06 | 320610 P06 |
| Pierścienie dyszy nr 5 typ D07 | 320613 D07 |
| Dźwigienki nr 4 typ P05 | 320612 P05 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P04 | 320618 P04 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P06 | 320618 P06 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320626 2 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320624 2 |
| Śruby mocujące nr 3 typ D07 | 320611 D07 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P01 | 320618 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P04 | 320611 P04 |

| | |
|---|------------|
| Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63 | 320001 63 |
| Dźwigienki nr 4 typ P06 | 320612 P06 |
| Podkładki nr 1 typ D07 | 320610 D07 |
| Łapki zaciskowe nr 6 typ D07 | 320614 D07 |
| Podkładki nr 1 typ P02 | 320610 P02 |
| Dźwigienki nr 4 typ P04 | 320612 P04 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P05 | 320618 P05 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P05 | 320611 P05 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320620 2 |