


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273298 1,5
GTIN	4062406099367
Klasa artykułu	21H

**Opis**

Płytki do przecinania wersja neutralna, 1,5 mmpromień naroża: 0,15 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,15 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne