



Podstawki wahliwe z regulacją płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370065 M8
GTIN	2050001961907
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

rozwartość klucza SW: 13 mm

Ø zewn. D₁: 5,8 mm

długość 1: 11,6 mm

długość kołnierza L₂: 25 mm

nośność maksymalna (statyczna): 8 kN

Opis techniczny

długość kołnierza L ₂	25 mm
nośność maksymalna (statyczna)	8 kN
gwint M	M8
długość 1	11,6 mm
Ø zewn. D ₁	5,8 mm

rozwartość klucza SW

13 mm