


**Podstawki wahliwe z regulacją z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370066 M10
GTIN	2050001961969
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

długość kołnierza L ₂	30 mm
nośność maksymalna (statyczna)	8 kN
długość l	15,7 mm
gwint M	M10
Ø zewn. D ₁	8,6 mm
rozwartość klucza SW	17 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe

