


**Podstawki wahliwe z regulacją z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370066 M20
GTIN	2050001961990
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)	90 kN
gwint M	M20
długość kołnierza L ₂	50 mm
długość l	27,3 mm
Ø zewn. D ₁	20 mm
rozwartość klucza SW	30 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe

