

**Szczęki mocujące szlifowane M12, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370073 7
GTIN	2050001962003
Klasa artykułu	37K

**Opis****Zastosowanie:**

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.

H<sub>1</sub>: 39 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 27 mm

długość l: 40 mm

F<sub>maks.</sub>: 22,6 kN

maksymalny moment obrotowy: 58,8 Nm

Ø D<sub>h7</sub>: 25 mm

**Opis techniczny**

maksymalny moment obrotowy	58,8 Nm
typ	7
wysokość H <sub>2</sub>	27 mm
H <sub>1</sub>	39 mm
długość l	40 mm

$F_{\text{maks.}}$	22,6 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu