

**Szczęki mocujące szlifowane M12, Typ: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370073 8
GTIN	2050001962010
Klasa artykułu	37K

**Opis****Zastosowanie:**

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.

H<sub>1</sub>: 39 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 29 mm

długość l: 50 mm

F<sub>maks.</sub>: 18,5 kN

maksymalny moment obrotowy: 49 Nm

Ø D<sub>h7</sub>: 25 mm

**Opis techniczny**

maksymalny moment obrotowy	49 Nm
długość l	50 mm
wysokość H <sub>2</sub>	29 mm
typ	8
H <sub>1</sub>	39 mm

$F_{\text{maks.}}$	18,5 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu