

**Docisk kształtowy, L × B1: 40X32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

- możliwe zaciśnięcie 2 elementów,
- maksymalny skok mocowania 0,5 mm.

Materiał:

Kliny zaciskowe ze stali ulepszonej cieplnie.

w dostawie::

Z pierścieniem zaciskowym do obróbki.

szerokość B: 50 mm

Ø D₂: 7,4 mm

wysokość H: 42 mm

Maksymalna głębokość obróbki T: 10 mm

siła mocowania: 2,5 kN

maksymalny moment obrotowy: 7,5 Nm

Opis techniczny

siła mocowania	2,5 kN
szerokość B	50 mm
wysokość H	42 mm

Ø D ₂	7,4 mm
maksymalny moment obrotowy	7,5 Nm
Maksymalna głębokość obróbki T	10 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu