

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SVUBR/L 11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	18 mm
długość główki L_1	20,5 mm
długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	E20S SVUBR/L 11
Przesunięcie osi L_3	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	20 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki