

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	E20S SVUBR/L 11
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	18 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	13 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20,5 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki