

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	31,5 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	E25S SVUBR/L 11
długość główki $L_1$	23 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość całkowita $L$	250 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki