

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: E16R SVUBR/L 11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 21 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	93 stopni
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	200 mm
\varnothing chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	E16R SVUBR/L 11
długość główki L_1	16,5 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	21 mm
wielk. płytki	11 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki