

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E16R SVUBR/L 11
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
wysokość mocowania L_2	15 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość główki L_1	16,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	21 mm
długość całkowita L	200 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki