

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L_1	23 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
Przesunięcie osi L_3	17 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
długość całkowita L	250 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	31,5 mm
kod ISO uchwytu	E25S SVUBR/L 11
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki