

**Garant**

**Oprawki kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 40 A = 100, Ø mocowania D1: 8mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302606 8      |
| GTIN             | 4062406099879 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup> **Z zamkniętymi otworami kanalików chłodziwa.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| wymiar A długości wysięgu         | 100 mm        |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8             |
| Ø zewn. D                         | 28 mm         |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 8 mm          |
| adapter                           | BT 40 A = 100 |
| norma                             | DIN 6359      |
| Norma na uchwyt                   | ISO 7388-2    |
| Norma na uchwyt                   | JIS B6339     |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kształt                     | ADB                        |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm                     |
| Strategia skrawania         | HPC                        |
| Rodzaj produktu             | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308765 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308790 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308802 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308760 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40                           | 308801 40 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308785 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40                            | 308830 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308820 40 |
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm  | 309900 8  |