

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: E16R SVJCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 142 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 22 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	2 mm
śruby mocujące	269028 27
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
wielk. płytki	11 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	E16R SVJCR/L11
szerokość szyjki	9,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	31,4 mm
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	22 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki