

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm kod ISO uchwytu: E08F SVJCR/L05

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 8 mm

przesunięcie osi: 1,5 mm

wysokość mocowania H: 7,5 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 26
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0501..
wielk. płytki	5 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	26 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVJCR/L05
szerokość szyjki	6 mm
\varnothing chwytu	8 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki