

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB, BT 40 A = 100, ø trzpienia d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302905 40
GTIN	4062406100483
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytły przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Ø zewn. D: 70 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40

Ø trzpienia d ₁	40 mm
Ø zewn. D	70 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	40
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Aksesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40