

**Garant****Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	5 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	6 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVJCR/L05
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	3 mm
śruby mocujące	269028 26
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	7,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	8 mm
długość całkowita L	80 mm
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0501..
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie

Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki