

Garant
Uchwyty do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 22 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303025 22 |
| GTIN | 4062406100599 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis
Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyt przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 |
| \varnothing zewn. D | 48 mm |
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 22 |
| \varnothing trzpienia d ₁ | 22 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| adapter | BT 40 A = 100 |
| norma | DIN 6357 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Kształt | ADB |
| Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308830 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308812 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| | 308765 40 |

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40