

Garant**Uchwyty do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 A = 100, ø trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303025 27 |
| GTIN | 4062406100605 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytł przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanalnikami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Ø zewn. D: 50 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 |
| ø trzpienia d ₁ | 27 mm |
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 27 |
| Ø zewn. D | 50 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| adapter | BT 40 A = 100 |
| norma | DIN 6357 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Kształt | ADB |
| Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308820 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308830 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308810 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308804 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| | 308805 40 |

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40