



Oprawki hydrauliczne Comp-R Regulowane bicie, SK 40, Ø mocowania D1: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302036 20
GTIN	
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- **Możliwość ustawienia dokładności ruchu obrotowego na 0 µm.**
- **Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Idealne oprawki wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ruchu obrotowego:

- **Rozwiercanie.**
- **Wiercenie (głównie niewielkie średnice).**
- **Zastosowanie wrażliwych, kosztownych narzędzi.**
- **Do mocowania z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180, wyciory walcowe nr 343720, sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	130 mm
Ø D ₂	42 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Długość użyteczna L ₁	50 mm
Ø zewn. D	52,5 mm

adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309740 20
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 6 mm	302160 6
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Tulejka redukcijnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
	302160 8

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 8 mm

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 16 mm

302160 16

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm

302155 5

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm

302155 6

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 12 mm

302160 12

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm

302155 8

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm

302155 4

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm

302155 3

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20

309745 20

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 14 mm

302155 14

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 10 mm

302155 10

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Klucz dynamometrycznyz grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 Nm

656050 200

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308720 40

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 12 mm

302155 12

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzny,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Klucze mocujące ER,Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40