



## Hydrauliczne uchwyty zaciskowe Comp-R Regulowane bicie, SK 50, Ø mocowania D1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302056 20
GTIN	2050002005167
Klasa artykułu	33W

### Opis

#### Wykonanie:

- **Możliwość ustawienia dokładności ruchu obrotowego na 0 µm.**
- **Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

#### Zastosowanie:

Idealne oprawki wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ruchu obrotowego:

- **Rozwiercanie.**
- **Wiercenie (głównie niewielkie średnice).**
- **Zastosowanie wrażliwych, kosztownych narzędzi.**
- **Do mocowania z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

#### Wyp. dodatkowe:

Tuleje pośrednie nr 302135–302180, wyciory walcowe nr 343720, sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucze mocujące AB nr 308810–38830.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 110 mm

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Ø zewn. D: 52,5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 50 mm

## Opis techniczny

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	50 mm
wymiar A długości wysięgu	110 mm
Ø zewn. D	52,5 mm
uchwyt	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309700 32
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302155 5
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m	656050 200
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309700 16
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309680 16
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302155 6
Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309720 16
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302160 6
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm	302155 10
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 12 mm	302155 12
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302155 8