

Garant**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261327 16/11 |
| GTIN | 4062406100650 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} . | 22 mm |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | VC.. 1103.. |
| śruby mocujące | 269028 27 |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 2 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| Kąt ustawienia κ | 142 stopni |
| długość główki L_1 | 31,4 mm |
| kod ISO uchwytu | E16R SVJCR/L11 |
| Szerokość szyjki L_4 | 9,5 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 15 mm |
| \varnothing chwytu D_s | 16 mm |
| norma | norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8xD |
| Materiał ostrza | HM |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |

zastosowanie

Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki