

Garant**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość szyjki L ₄	6,3 mm
długość główki L ₁	18 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
długość całkowita L	125 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	13 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269028 27
Przesunięcie osi L ₃	1,5 mm
wysokość mocowania L ₂	9 mm
kod ISO uchwytu	E10K SVJCR/L07
Ø chwytu D _s	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie

Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki