

**Garant****Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
długość główki $L_1$	18 mm
Przesunięcie osi $L_3$	2 mm
wielk. płytki	7 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Szerokość szyjki $L_4$	7,8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	13 mm
kod ISO uchwytu	E12M SVJCR/L07
długość całkowita L	150 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie

Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki