

HOLEX**Oprawki kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302597 10
GTIN	4062406100087
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø zewn. D	35 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
wymiar A długości wysięgu	50 mm
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 10 mm	309900 10