

HOLEX**Oprawki kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302597 6 |
| GTIN | 4062406100063 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| wymiar A długości wysięgu | 50 mm |
| Ø zewn. D | 25 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 |
| Ø mocowania D ₁ | 6 mm |
| adapter | BT 30 krótki |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | AD |

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

Akcesoria

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30 | 308760 30 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30 | 308765 30 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30 | 308785 30 |
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 6 mm | 309900 6 |