

**HOLEX****Oprawki kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302597 8
GTIN	4062406100070
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø zewn. D	28 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm	309900 8