

**Garant****Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: E16R SVUCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 21 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

wysokość mocowania $L_2$	15 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość główki $L_1$	16,5 mm
Ø chwytu	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
długość całkowita L	200 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	21 mm
kod ISO uchwytu	E16R SVUCR/L11
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki