

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/11 mm kod ISO uchwytu: E25S SVUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 31,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

wysokość mocowania L_2 : 23 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	23 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość główki L_1	23 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
\varnothing chwytu	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	31,5 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	E25S SVUCR/L11
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	250 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki