

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SVUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	20 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
długość główki L_1	20,5 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	13 mm
kod ISO uchwytu	E20S SVUCR/L11
wysokość mocowania L_2	18 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość całkowita L	250 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki