

**Garant****Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 25/11 mm kod ISO uchwytu: E25S SVUCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 31,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 23 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	23 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość całkowita L	250 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	E25S SVUCR/L11
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	31,5 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki