

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SVUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	20,5 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
wielk. płytki	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	20 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	E20S SVUCR/L11
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki