

HOLEX**Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt AD, BT 50 krótkie, Ø mocowania D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302657 32
GTIN	4062406100971
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	105 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
Ø zewn. D	72 mm
adapter	BT 50 krótkie
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50