

**Oprawki kształt AD, BT 50 krótki, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302657 10
GTIN	4062406100926
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	35 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
adapter	BT 50 krótki
Norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

## Karta danych

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302657-10>