

HOLEX®**Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412751 300
GTIN	4062406100889
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.

Norma:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Suwmiarka odporna na działanie wody, środków chłodzących, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błęd: 0,04 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
--------	---------

granica błędu	0,04 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
z głębokościomierzem	tak
Liczba dołączonych baterii	1
długość szczęk	40 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
automatyczne wyłączenie	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
wymiar głębokości	płaskie
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
norma	DIN 862
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

081560 CR2032

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość
międzynarodowa CR2032
