



## Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 30 krótki, $\varnothing$ trzpienia d1: 27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303007 27
GTIN	4062406101183
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.  
Wszystkie chwytów poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.  
wymiar A długości wysięgu: 40 mm  
 $\varnothing$  zewn. D: 50 mm  
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27  
odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

### Opis techniczny

$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
$\varnothing$ zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	40 mm
adapter	BT 30 krótki

norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich