

HOLEX**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt A, BT 40 krótkie, \emptyset trzpienia d1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302897 32
GTIN	4062406101145
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

\emptyset zewn. D: 58 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

\emptyset trzpienia d ₁	32 mm
--------------------------------------	-------

Ø zewn. D	58 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32
wymiar A długości wysięgu	60 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40