

**HOLEX****Suwmiarka cyfrowa IP67 z okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412749 150
GTIN	4062406101213
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Opis techniczny**

Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
odczyt	0,0005 cal
z głębokościomierzem	tak
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	40 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

wymiar głębokości	Ø 1,6
Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
automatyczne wyłączenie	tak
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236