


Garant**Płytko do przecinania lewa 10°, HU7310, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273680 3 |
| GTIN | 4045197719126 |
| Klasa artykułu | 21L |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,03 mm |
| Szerokość skrawania W | 3 mm |
| posuw f | 0,07 - 0,2 mm/obr, |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| powłoka | bez powłoki |
| Zastosowanie główne | N |
| Zastosowanie dodatkowe | Ti |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Gatunek | HU7310 |
| promień naroża R | 0,05 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Profil płytki skrawającej | lewo |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 350 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 350 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się | 50 m/min | S |
| ciągle | nadaje się | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |